

Piastra flangiata (tondo)

## FLAN-PL 80x12-ST1




Art.-Nr.: 10.01.30.00167



### Dati tecnici

| Attributo          | Valore   |
|--------------------|----------|
| Lunghezza L        | 12,00 mm |
| Diametro esterno D | 80,00 mm |
| Misura             | ST1      |

FLAN-PL 80x12-ST1



### Dati di costruzione

| Attributo           | Valore   |
|---------------------|----------|
| Lunghezza L1        | 15,00 mm |
| Lunghezza L2        | 3,00 mm  |
| Lunghezza L         | 12,00 mm |
| Diametro esterno D2 | 50,0 mm  |
| Diametro esterno D  | 80,00 mm |
| Diametro interno d1 | 6,6 mm   |
| Diametro interno d  | 28,00 mm |
| Filettatura G2      | M4-IG    |
| Dmk                 | 46,0 mm  |
| Lunghezza L3        | 3,00 mm  |

Dati di costruzione FLAN-PL 80x12-ST1



### Dati tecnici

| Attributo   | Valore  |
|---|---------|
| Peso  | 153,0 g |
| Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] | bar     |



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.30.00167](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.30.00167)

1

Piastra flangiata (tondo)

## FLAN-PL 80x12-ST1



Art.-Nr.: 10.01.30.00167



**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.01.30.00167](http://www.schmalz.com/10.01.30.00167)



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.30.00167](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.30.00167)