


ウェハーグリッパー (モジュール式)

SWGm-6S W 146x146x65 PEEK


Art.-Nr.: 10.01.30.00191



SWGm-6S W 146x146x65 PEEK

技術資料

属性	価値
材質	PEEK
製品仕様：グリッパー	ウェハー
グリッパーの長さ L	146.00 mm
幅 B	146.00 mm
高さ H	65.00 mm
デザイン	排気エア接続：側面



デザインデータ SWGm-6S W 146x146x65 PEEK

デザインデータ

属性	価値
グリッパーの長さ L	146.00 mm
幅 B	146.00 mm
高さ H2	10.50 mm
高さ H	65.00 mm
内径 d1	4.5 mm
d2	14.0 mm
内径 d	6.00 mm
スレッド G1	G1/8"-F
スレッド G2	M4-IG
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	46.0 mm



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.30.00191

Art.-Nr.: 10.01.30.00191



技術資料

属性	価値
質量	310.0 g
サイズ	6.00
圧力範囲 (作動圧) [bar]	1.0 ~ 3.0 bar
作動温度	°C
エア消費量	60 ... 120 l/min
エア消費量 [m³/h]	m³/h
吸込量	160 ~ 235 l/min
吸込量 [m³/h]	m³/h
デザイン	排気エア接続: 側面
製品ファミリー	SWGm-WET



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと: www.schmalz.co.jp/10.01.30.00191