



Art.-Nr.: 10.01.30.00191



SWGm-6S W 146x146x65 PEEK

Datos técnicos

Atributo	Valor
Material	Polietere tercetona
Función adicional plano aspirante	obleas húmedas
Longitud L	146,00 mm
Anchura B	146,00 mm
Altura H	65,00 mm
Forma	Escape de aire lateral



Datos de diseño SWGm-6S W 146x146x65 PEEK

Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L	146,00 mm
Anchura B	146,00 mm
Altura H2	10,50 mm
Altura H	65,00 mm
Diámetro interior d1	4,5 mm
d2	14,0 mm
Diámetro interior d	6,00 mm
Rosca G1	G1/8"-HE
Rosca G2	M4-HE
Cuadrícula de orificios X1	46,0 mm



Art.-Nr.: 10.01.30.00191



Datos técnicos

Atributo	Valor
Peso	310,0 g
Tamaño	6,00
Margen de presión (presión operativa) [bar]	1,0 ... 3,0 bar
Temperatura de uso	°C
Consumo de aire	60 ... 120 l/min
Consumo de aire [m³/h]	m³/h
Capacidad de aspiración	160 ... 235 l/min
Capacidad de aspiración [m³/h]	m³/h
Forma	Escape de aire lateral
Familia de productos	SWGm-WET



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.30.00191



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.30.00191