



Art.-Nr.: 10.01.30.00191



SWGm-6S W 146x146x65 PEEK

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale	Polietereeterchetone
Funzione supplementare di una presa ad area	wafer bagnati
Lunghezza L	146,00 mm
Larghezza B	146,00 mm
Altezza H	65,00 mm
Forma	Scarico lateralee



Dati di costruzione SWGm-6S W 146x146x65 PEEK

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L	146,00 mm
Larghezza B	146,00 mm
Altezza H2	10,50 mm
Altezza H	65,00 mm
Diametro interno d1	4,5 mm
d2	14,0 mm
Diametro interno d	6,00 mm
Filettatura G1	G 1/8" -IG
Filettatura G2	M4-IG
Griglia forata X1	46,0 mm

Art.-Nr.: 10.01.30.00191



Dati tecnici

Attributo	Valore
Peso	310,0 g
Misura	6,00
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	1,0 ... 3,0 bar
Temperatura d'intervento	°C
Consumo d'aria	60 ... 120 l/min
Consumo d'aria [m ³ /h]	m ³ /h
Capacità di aspirazione	160 ... 235 l/min
Capacità di aspirazione [m ³ /h]	m ³ /h
Forma	Scarico laterale
Famiglia di prodotti	SWGm-WET



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.30.00191

