


SWGm-6S W 146x146x65 PEEK

Teknik veriler

Attribute	Value
Malzeme	Polyetheretherketon
Ek fonksiyon alanı tutucu	ıslak gofretler
Uzunluk L	146.00 mm
Genişlik B	146.00 mm
Yükseklik H	65.00 mm
Şekil	Yanal egzoz havası



Tasarım verileri SWGm-6S W 146x146x65 PEEK

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L	146.00 mm
Genişlik B	146.00 mm
Yükseklik H2	10.50 mm
Yükseklik H	65.00 mm
İç çap d1	4.5 mm
d2	14.0 mm
İç çap d	6.00 mm
Diş G1	G1/8"-F
Diş G2	M4-F
Delik aralığı X1	46.0 mm

Art.-Nr.: 10.01.30.00191



Teknik veriler

Attribute	Value
Ağırlık	310.0 g
Boyut	6.00
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	1,0 ... 3,0 bar
Çalışma sıcaklığı	°C
Hava tüketimi	60 ... 120 l/min
Hava tüketimi [m³/h]	m³/h
Vakum debisi	160 ... 235 l/min
Vakum debisi [m³/h]	m³/h
Şekil	Yanal egzoz havası
Ürün ailesi	SWGm-WET



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.30.00191

