



Art.-Nr.: 10.01.30.00193



Datos técnicos

Atributo	Valor
Material	Polieteretercetona
Función adicional plano aspirante	obleas húmedas
Longitud L	115,00 mm
Anchura B	115,00 mm
Altura H	65,00 mm
Forma	Escape de aire lateral

SWGm-5S W 115x115x65 PEEK



Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L	115,00 mm
Anchura B	115,00 mm
Altura H2	10,50 mm
Altura H	65,00 mm
Diámetro interior d1	4,5 mm
d2	14,0 mm
Diámetro interior d	6,00 mm
Rosca G1	G 1/8"-HE
Rosca G2	M4-HE
Cuadrícula de orificios X1	46,0 mm

Datos de diseño SWGm-5S W 115x115x65 PEEK

Art.-Nr.: 10.01.30.00193



Datos técnicos

Atributo	Valor
Peso	250,0 g
Tamaño	5,00
Margen de presión (presión operativa) [bar]	1,0 ... 3,0 bar
Temperatura de uso	°C
Consumo de aire	60 ... 120 l/min
Consumo de aire [m ³ /h]	m ³ /h
Capacidad de aspiración	160 ... 235 l/min
Capacidad de aspiración [m ³ /h]	m ³ /h
Forma	Escape de aire lateral
Familia de productos	SWGm-WET



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.30.00193

