




FLAN-PL 55x9.5-JP1

Datos técnicos

Atributo	Valor
Longitud L	9,50 mm
Diámetro exterior D	55,00 mm
Rosca G1	G3/8"-HE
Tamaño	JP1

Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L	9,50 mm
Diámetro exterior D	55,00 mm
Diámetro interior d1	4,5 mm
d2	5,5 mm
Rosca G1	G3/8"-HE
Rosca G2	M4-HE
Tamaño del orificio d3	6,6 mm
Dmk	25,0 mm
Longitud L3	6,30 mm
Tamaño del orificio d4	4,5 mm
Diámetro de paso D mk1	31,5 mm
Diámetro de paso D mk2	40,0 mm
Diámetro de paso D mk3	46,0 mm
Diámetro de paso D mk4	48,0 mm



Datos de diseño FLAN-PL 55x9.5-JP1

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Peso	27,00 g
Margen de presión (presión operativa) [bar]	bar



Placa de bridas (redonda)

FLAN-PL 55x9.5-JP1



Art.-Nr.: 10.01.30.00194



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.30.00194



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.30.00194