

Piastra flangiata (tondo)

FLAN-PL 55x9.5-JP1




Art.-Nr.: 10.01.30.00194



Dati tecnici

Attributo	Valore
Lunghezza L	9,50 mm
Diametro esterno D	55,00 mm
Filettatura G1	G3/8"-IG
Misura	JP1

FLAN-PL 55x9.5-JP1



Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L	9,50 mm
Diametro esterno D	55,00 mm
Diametro interno d1	4,5 mm
d2	5,5 mm
Filettatura G1	G3/8"-IG
Filettatura G2	M4-IG
Misura del foro d3	6,6 mm
Dmk	25,0 mm
Lunghezza L3	6,30 mm
Misura del foro d4	4,5 mm

Dati di costruzione FLAN-PL 55x9.5-JP1



Dati tecnici

Attributo	Valore
Peso	27,0 g
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	bar



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.30.00194

1

Piastra flangiata (tondo)

FLAN-PL 55x9.5-JP1



Art.-Nr.: 10.01.30.00194



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.30.00194



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.30.00194