


Art.-Nr.: 10.01.30.00473

**Teknik veriler**


Attribute	Value
Malzeme	Polyetheretherketon
Performans sınıfı	E100
Uzunluk L	170.00 mm
Genişlik B	105.00 mm
Yükseklik H	65.00 mm
Şekil kompakt ejektörler	Üfleme fonksiyonu
Şekil	Yanal egzoz havası
Ejektör sayısı	1

STGG S 170x105 1xE100 A PEEK

İnce cam tutucu STGG monte edilmiş olarak teslim edilir.

Entegre vakum üretimi (1xE100 veya QCMV) veya harici vakum üretimi için bağlantı (QCM) ile çeşitli boyutlarda tutucu mevcuttur

Mevcut aksesuarlar: egzoz havası seti, tutucu sistemi, emme / sönümleme modülü, floating vantuz modülü, flanş plakası

**Tasarım verileri**

Attribute	Value
Uzunluk L	170.00 mm
Genişlik B	105.00 mm
Yükseklik H2	10.50 mm
Yükseklik H	65.00 mm
İç çap d1	4.0 mm
d2	14.0 mm
İç çap d	6.00 mm
Diş G1	G3/8"-F
Diş G2	M4-F
Dmk	46.0 mm


Tasarım verileri STGG S 170x105 1xE100 A PEEK




Art.-Nr.: 10.01.30.00473

**Teknik veriler**


Attribute	Value
Ağırlık	360.0 g
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	1,0 ... 3,0 bar
Çalışma sıcaklığı	5 ... 60 °C
Hava tüketimi	60 ... 120 l/min
Vakum debisi	160 ... 235 l/min
Tutma kuvveti	13 ... 45 N
Ürün ailesi	STGG

**Performans verileri**


Çeşitli çalışma basınçlarında elde edilebilir vakum



Çeşitli tahliye derecelerinde emme oranı



Hava tüketimi



Tutma kuvveti



Art.-Nr.: 10.01.30.00473

**Çeşitli çalışma basınçlarında elde edilebilir vakum**

Typ	1	1.5	2	2.5	3
STGG...E100	20.00	36.00	50.00	61.00	70.00
STGG...QCMV	150.00	180	227	260	278

**Çeşitli tahliye derecelerinde emme oranı**

Typ	1	1.5	2	2.5	3
STGG...E100	160.00	178.00	197.00	212.00	231.00
STGG...QCMV	31	33	34.7	36.3	38

**Hava tüketimi**

Typ	1	1.5	2	2.5	3
STGG...E100	60.00	75.00	90.00	108.00	120.00
STGG...QCMV	18	22	23.5	26.5	28

**Tutma kuvveti**

Typ	1	1.5	2	2.5	3
STGG...100x55...E100	4.00	6.00	8.50	12.00	15.00
STGG...170x105...E100	13.00	21.00	29.00	37.00	45.00
STGG...100x55...QCMV	30	39	45	50	58
STGG...170x105...QCMV	83	105	120	138	157

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.30.00473WWW.SCHMALZ.COM/10.01.30.00473

Art.-Nr.: 10.01.30.00473



Veri aksesuarları sipariş edin 10.01.30.00473

Typ		Ürün numarası
Egzoz havası seti	ABL-SET 14 SWG/SCG	10.01.30.00059
Solenoid valf basıncı	EMV 1.5 24V-DC 3/2 NC K-2P	10.05.01.00288
Solenoid valf basıncı	EMV 2.5 24V-DC 3/2 NC K-2P	10.05.01.00289
Flanş plakası (yuvarlak)	FLAN-PL 55x7.5-AB1	10.01.30.00015
Flanş plakası (yuvarlak)	FLAN-PL 55x7.5-EL1	10.01.30.00208
Flanş plakası (yuvarlak)	FLAN-PL 55x9.5-JP1	10.01.30.00194
Flanş plakası (yuvarlak)	FLAN-PL 63x10.5-AD1	10.01.30.00016
Flanş plakası (yuvarlak)	FLAN-PL 63x11.5-UNI	10.01.30.00017
Flanş plakası (yuvarlak)	FLAN-PL 80x12-ST1	10.01.30.00167
Tutucu sistemi	HTR M12x1-IG SWGm	10.01.30.00119
Tutucu sistemi	HTR M8x1-IG SWGm	10.01.30.00118
Tutucu sistemi	HTR-UNI SWGm	10.01.30.00117
Floating vantuz modülü	SB5m 14 90-3 4/2 0	10.01.01.12912
Vakum-/ Absorpsiyon modülü	SD-MOD 4 32x15x35 FG 9 SWGm	10.01.30.00121

