



STGG 170x105x26.9 QCFA PEEK

İnce cam tutucu STGG monte edilmiş olarak teslim edilir.

Entegre vakum üretimi (1xE100 veya QCMV) veya harici vakum üretimi için bağlantı (QCM) ile çeşitli boyutlarda tutucu mevcuttur

Mevcut aksesuarlar: egzoz havası seti, tutucu sistemi, emme / sönümlleme modülü, floating vantuz modülü, flanş plakası

Teknik veriler

Attribute	Value
Malzeme	Polyetheretherketon
Ek fonksiyon alanı tutucu	Hızlı değiştirme adaptörü
Uzunluk L	170.00 mm
Genişlik B	105.00 mm
Yükseklik H	26.90 mm

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L	170.00 mm
Genişlik B	105.00 mm
Yükseklik H2	10.50 mm
Yükseklik H	26.90 mm
d2	14.0 mm
Diş G2	M4-F

Tasarım verileri STGG 170x105x26.9 QCFA PEEK

Art.-Nr.: 10.01.30.00478

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Ağırlık	265.0 g
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	bar
Çalışma sıcaklığı	5 ... 60 °C
Hava tüketimi	l/min
Vakum debisi	l/min
Tutma kuvveti	N
Ürün ailesi	STGG

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.30.00478**Veri aksesuarları sipariş edin 10.01.30.00478**

Typ		Ürün numarası
Tutucu sistemi	HTR M12x1-IG SWGm	10.01.30.00119
Tutucu sistemi	HTR M8x1-IG SWGm	10.01.30.00118
Tutucu sistemi	HTR-UNI SWGm	10.01.30.00117
Floating vantuz modülü	SB5m 14 90-3 4/2 0	10.01.01.12912
Vakum-/ Absorpsiyon modülü	SD-MOD 4 32x15x35 FG 9 SWGm	10.01.30.00121
Flanş modülü	VEE-QCM 53	10.01.36.00122
Vakum modülü	VEE-QCMV HV 2 07 13	10.01.36.00199

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.30.00478