


Art.-Nr.: 10.01.30.00518

**Teknik veriler**


Attribute	Value
Malzeme	Polyetheretherketon
Boyut	13.00
Aşama sayısı	2
Uzunluk L	170.00 mm
Genişlik B	105.00 mm
Yükseklik H	67.40 mm
Şekil kompakt ejektörler	Yüksek Vakum

STGG 170x105 QCMV HV 2 13 PEEK

İnce cam tutucu STGG monte edilmiş olarak teslim edilir.

Entegre vakum üretimi (1xE100 veya QCMV) veya harici vakum üretimi için bağlantı (QCM) ile çeşitli boyutlarda tutucu mevcuttur

Mevcut aksesuarlar: egzoz havası seti, tutucu sistemi, emme / sönümlleme modülü, floating vantuz modülü, flanş plakası



Tasarım verileri STGG 170x105 QCMV HV 2 13 PEEK

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L	170.00 mm
Genişlik B	105.00 mm
Yükseklik H2	10.50 mm
Yükseklik H	67.40 mm
Dış çap D2	97.0 mm
d2	14.0 mm
İç çap d	6.00 mm
Dış G1	G1/8"-F
Dış G2	M4-F
Dmk	46.0 mm



Art.-Nr.: 10.01.30.00518




Teknik veriler


Attribute	Value
Ağırlık	450.0 g
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	3,0 ... 5,0 bar
Çalışma sıcaklığı	5 ... 60 °C
Hava tüketimi	18 ... 28 l/min
Vakum debisi	31 ... 38 l/min
Tutma kuvveti	85 ... 160 N
Ürün ailesi	STGG




Art.-Nr.: 10.01.30.00518

**Performans verileri**


Çeşitli çalışma basınçlarında elde edilebilir vakum




Çeşitli tahliye derecelerinde emme oranı




Çeşitli tahliye derecelerinde emme oranı



Hava tüketimi



Hava tüketimi



Tutma kuvveti



Art.-Nr.: 10.01.30.00518

**Çeşitli çalışma basınçlarında elde edilebilir vakum**

Typ	1	1.5	2	2.5	3
STGG...E100	20.00	36.00	50.00	61.00	70.00
STGG...QCMV	150.00	180	227	260	278

**Çeşitli tahliye derecelerinde emme oranı**

Typ	1	1.5	2	2.5	3
STGG...E100	160.00	178.00	197.00	212.00	231.00
STGG...QCMV	31	33	34.7	36.3	38

Typ	1	1.5	2	2.5	3
STGG...QCMV	31	33	34.7	36.3	38

**Hava tüketimi**

Typ	1	1.5	2	2.5	3
STGG...E100	60.00	75.00	90.00	108.00	120.00
STGG...QCMV	18	22	23.5	26.5	28

Typ	1	1.5	2	2.5	3
STGG...QCMV	18	22	23.5	26.5	28

**Tutma kuvveti**

Typ	1	1.5	2	2.5	3
STGG...100x55...QCMV	30	39	45	50	58
STGG...170x105...QMV	83	105	120	138	157

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.30.00518WWW.SCHMALZ.COM/10.01.30.00518

Art.-Nr.: 10.01.30.00518

**Veri aksesuarları sipariş edin 10.01.30.00518**

Typ		Ürün numarası
Flanş plakası (yuvarlak)	FLAN-PL 55x7.5-AB1	10.01.30.00015
Flanş plakası (yuvarlak)	FLAN-PL 55x7.5-EL1	10.01.30.00208
Flanş plakası (yuvarlak)	FLAN-PL 55x9.5-JP1	10.01.30.00194
Flanş plakası (yuvarlak)	FLAN-PL 63x10.5-AD1	10.01.30.00016
Flanş plakası (yuvarlak)	FLAN-PL 63x11.5-UNI	10.01.30.00017
Flanş plakası (yuvarlak)	FLAN-PL 80x12-ST1	10.01.30.00167
Tutucu sistemi	HTR M12x1-IG SWGm	10.01.30.00119
Tutucu sistemi	HTR M8x1-IG SWGm	10.01.30.00118
Tutucu sistemi	HTR-UNI SWGm	10.01.30.00117
Floating vantuz modülü	SBSm 14 90-3 4/2 0	10.01.01.12912
Vakum-/ Absorpsiyon modülü	SD-MOD 4 32x15x35 FG 9 SWGm	10.01.30.00121

**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.30.00518**

Typ		Ürün numarası
Alan Tutucu	STGG 170x105x26.9 QCFA PEEK	10.01.30.00478

