


Art.-Nr.: 10.01.30.00660



### Données techniques


| Attribut                       | Valeur         |
|--------------------------------|----------------|
| Matière de la ventouse         | Silicone SI-HD |
| Dureté de la matière [Shore A] | 65,0 Shore A   |
| Taille                         | 40,00          |
| Hauteur H                      | 27,80 mm       |

SAUG-SCG 40 SI-HD-65

Le préhenseur à flux SCG pour les produits alimentaires secs est construit en deux parties. Pour obtenir un préhenseur complet (préhenseur à flux + ventouse), les étapes de commande suivantes sont nécessaires :

- Préhenseur à flux SCG (étape 1) - disponible pour le montage sur axe ou latéral
- Ventouses (étape 2)

Accessoires disponibles : raccord à vis emboîtable



### Données de construction

| Attribut                 | Valeur   |
|--------------------------|----------|
| Hauteur H                | 27,80 mm |
| Diamètre extérieur D1    | 41,0 mm  |
| Diamètre nominal dn      | 18,50 mm |
| Filetage G1              | M37x1-F  |
| Longueur du filetage LG1 | 5,0 mm   |
| Allongement du ressort Z | 3,7 mm   |
| Diamètre Ds              | 40,5 mm  |
| Diamètre Dmax(S)         | 41,5 mm  |
| Diamètre Dmax(N)         | 39,6 mm  |

Données de construction SAUG-SCG 40 SI-HD-65


[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.30.00660](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.30.00660)

Art.-Nr.: 10.01.30.00660

**Données techniques**

| Attribut                                      | Valeur         |
|-----------------------------------------------|----------------|
| Matière de la ventouse                        | Silicone SI-HD |
| Dureté de la matière [Shore A]                | 65,0 Shore A   |
| Poids propre                                  | 13,10 g        |
| Taille                                        | 40,00          |
| Nombre de soufflets                           | 0,0            |
| Plage de pression (pression de service) [bar] | bar            |
| Température de travail                        | °C             |
| Consommation d'air                            | l/min          |
| Consommation d'air [m³/h]                     | m³/h           |
| Capacité d'aspiration                         | l/min          |
| Capacité d'aspiration [m³/h]                  | m³/h           |
| Force de préhension                           | N              |
| Famille de produits                           | SAUG-SCG       |

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.01.30.00660](http://www.schmalz.com/10.01.30.00660)

**Fin de série**

La gamme de produits arrive en fin de série et est encore disponible jusqu'au **31.12.2025**

À partir de ce moment, l'article ne peut plus être commandé.

article alternatif **10.01.30.01101 SAUG-SCG 40 SI-HD-65 602 B**

**Données de commande accessoires 10.01.30.00660**

| Typ                         |                              | Nombre d'article |
|-----------------------------|------------------------------|------------------|
| Préhenseur de courant (mod) | SCG 1xE100 A MA AR M37x1-AG  | 10.01.30.00092   |
| Préhenseur de courant (mod) | SCG 1xE100 A MA SDA M37x1-AG | 10.01.30.00359   |
| Préhenseur de courant (mod) | SCG 1xE100 A MS AR M37x1-AG  | 10.01.30.00170   |
| Préhenseur de courant (mod) | SCG 1xE100 A MS SDA M37x1-AG | 10.01.30.00360   |

**Données de commande pièces d'usure 10.01.30.00660**

| Typ                          |                  | Nombre d'article |
|------------------------------|------------------|------------------|
| Ventouse plate SI-HD (ronde) | FLSA 40 SI-HD-65 | 10.01.06.03886   |

