

Ventosa (redonda)

SAUG-SCGS 20 NBR-ESD-55



Art.-Nr.: 10.01.30.00802



Datos técnicos


Material de ventosa	Caucho nitrílico NBR-ESD
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Tamaño	20,00

SAUG-SCGS 20 NBR-ESD-55

La garra de flujo SCGS consta de dos partes. Para obtener una garra completa (garra de flujo + ventosa), es necesario realizar los siguientes pasos de pedido:

- Garra de flujo SCGS (posición 1) – disponible para montaje lateral
- Ventosa (posición 2)

Accesorios disponibles: racor instantáneo



Datos de diseño

Altura H	19,60 mm
Diámetro exterior D1	22,0 mm
Diámetro nominal dn	11,00 mm
Rosca G1	M20x1-HE
Longitud de rosca LG1	5,0 mm
Recorrido de resorte Z	1,5 mm
Diámetro Ds	21,4 mm
Diámetro Dmax(S)	23,0 mm
Diámetro Dmax(N)	25,0 mm

Datos de diseño SAUG-SCGS 20 NBR-ESD-55



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.30.00802

Ventosa (redonda)

SAUG-SCGS 20 NBR-ESD-55



Art.-Nr.: 10.01.30.00802



Datos técnicos

Material de ventosa	Caucho nitrílico NBR-ESD
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Peso	15,90 g
Tamaño	20,00
Familia de productos	SAUG-SCGS



31.12.2027

10.01.30.01091 SAUG-SCGS 20 NBR-ESD-55 B



Datos de pedido piezas de recambio 10.01.30.00802

Typ	Número de artículo
Ventosa plana (redonda)	FLSA 20 NBR-ESD-55
	10.01.06.04220



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.30.00802