

Art.-Nr.: 10.01.30.00894



SAUG-FL SCGS 30 POM


Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Polioximetileno POM

La garra de flujo SCGS consta de dos partes. Para obtener una garra completa (garra de flujo + ventosa), es necesario realizar los siguientes pasos de pedido:

- Garra de flujo SCGS (posición 1) – disponible para montaje lateral
- Ventosa (posición 2)

Accesorios disponibles: racor instantáneo



Datos de diseño SAUG-FL SCGS 30 POM

Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H	9,50 mm
Diámetro exterior D	30,00 mm
Rosca G1	M20x1-HE
Longitud de rosca LG1	6,8 mm



Superficie de aspiración

SAUG-FL SCGS 30 POM



Art.-Nr.: 10.01.30.00894



Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Polioximetileno POM
Peso	4,8 g
Familia de productos	SAUG-SCGS



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.30.00894



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.30.00894