




SFG 1xE100 MS AR M4-IG

Gıda ürünleri için akış tutucu SFG tek bir bileşen olarak teslim edilir (emiş alanı/vantuz olmadan). Komple tutucuyu almak için aşağıdaki sipariş adımları gereklidir:

- Gıda ürünleri için akış tutucu SFG
- SAUG-FL/SAUG-SFG tipi kontak elemanı - farklı boyutlarda mevcuttur



Tasarım verileri SFG 1xE100 MS AR M4-IG

Teknik veriler

Attribute	Value
Ek fonksiyon ejektörü	Egzoz havası bağlantısı aksel
Montaj	yanlara doğru
Performans sınıfı	E100
Ejektör sayısı	1

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L2	36.00 mm
Uzunluk L	53.00 mm
Genişlik B	25.00 mm
Yükseklik H1	76.90 mm
Yükseklik H2	20.20 mm
Yükseklik H	66.40 mm
Dış çap D1	20.5 mm
Dış çap D	18.00 mm
İç çap d	6.00 mm
Dış G1	M4-F

Akış tutucu (mod)

SFG 1xE100 MS AR M4-IG



Art.-Nr.: 10.01.30.00911




Teknik veriler

Attribute	Value
Ağırlık	108.0 g
Ek fonksiyon ejektörü	Egzoz havası bağlantısı eksenel
Montaj	yanlara doğru
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	1,0 ... 5,0 bar
Çalışma sıcaklığı	5 ... 75 °C
Ürün ailesi	SFG




WWW.SCHMALZ.COM/10.01.30.00911

Art.-Nr.: 10.01.30.00911

**Performans verileri**


Çeşitli tahliye derecelerinde emme kapasitesi




Çeşitli çalışma basınçlarında elde edilebilir vakum




Hava tüketimi



Farklı çalışma basınçlarında emme oranı



Çeşitli çalışma basınçlarında emiş alanı 40 ile tutma kuvveti (emiş geçirmez bir iş parçası üzerinde ölçülmüştür)



Çeşitli çalışma basınçlarında emiş alanı 60 ile tutma kuvveti (emiş geçirmez bir iş parçası üzerinde ölçülmüştür)



**Çeşitli tahliye derecelerinde emme kapasitesi**

Typ	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160
1.0 bar	241.0	124.1	53.6	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.0 bar	410.0	277.9	185.1	111.7	63.8	29.2	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.0 bar	519.0	394.6	289.0	210.8	149.2	99.9	61.5	34.0	15.4	0.0	-	-	-	-	-	-	-
4.0 bar	586.0	469.7	373.0	305.5	246.9	196.4	158.6	127.8	97.3	71.2	48.7	30.3	13.6	0.0	-	-	-
5.0 bar	650.0	554.1	472.0	395.2	336.5	284.2	239.5	202.1	169.3	137.6	109.4	85.8	63.2	43.5	25.7	12.1	0.0

**Çeşitli çalışma basınçlarında elde edilebilir vakum**

Typ	1	2	3	4	5
SFG	30.0	61.0	92.0	128.0	160.0

**Hava tüketimi**

Typ	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5
SFG	60.00	77.00	90.00	107.00	120.00	137.00	158.00	178.00	198.00

**Farklı çalışma basınçlarında emme oranı**

Typ	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5
SFG	270.00	341.73	405.00	455.98	508.32	553.42	588.20	619.58	650.00



Çeşitli çalışma basınçlarında emiş alanı 40 ile tutma kuvveti (emiş geçirmez bir iş parçası üzerinde ölçülmüştür)

Typ	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5
SFG	3.00	4.50	6.00	8.00	10.00	11.50	13.50	15.00	17.00

Art.-Nr.: 10.01.30.00911

**Çeşitli çalışma basınçlarında emiş alanı 60 ile tutma kuvveti (emiş geçirmez bir iş parçası üzerinde ölçülmüştür)**

Typ	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5
SFG	6.00	10.00	14.00	17.50	21.00	24.00	27.50	30.50	34.00

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.30.00911**Veri aksesuarları sipariş edin 10.01.30.00911**

Typ		Ürün numarası
Flanş plakası (yuvarlak)	FLAN-PL 63x11.5-UNI	10.01.30.00017
Vakum alanı	SAUG-FL SFG 59.5 36x25 POM	10.01.30.01001
Suction cup (round)	SAUG-SFG 20 SI-HD-65 B	10.01.30.01141
Suction cup (round)	SAUG-SFG 20 SI-MD-55 B	10.01.30.01142
Suction cup (round)	SAUG-SFG 30 SI-HD-65 B	10.01.30.01143
Suction cup (round)	SAUG-SFG 30 SI-MD-55 B	10.01.30.01144
Suction cup (round)	SAUG-SFG 40 SI-HD-65 B	10.01.30.01145
Suction cup (round)	SAUG-SFG 40 SI-MD-55 B	10.01.30.01146
Suction cup (round)	SAUG-SFG 50 SI-HD-65 B	10.01.30.01147
Suction cup (round)	SAUG-SFG 50 SI-MD-55 B	10.01.30.01148
Vantuz (yuvarlak)	SAUG-SFG 20 SI-HD-65	10.01.30.00998
Vantuz (yuvarlak)	SAUG-SFG 30 SI-HD-65	10.01.30.00997
Vantuz (yuvarlak)	SAUG-SFG 40 SI-HD-65	10.01.30.00994
Vantuz (yuvarlak)	SAUG-SFG 50 SI-HD-65	10.01.30.00993
Vantuz (yuvarlak)	SAUG-SFG 20 SI-MD	10.01.30.01047
Vantuz (yuvarlak)	SAUG-SFG 30 SI-MD	10.01.30.01048
Vantuz (yuvarlak)	SAUG-SFG 40 SI-MD	10.01.30.01049
Vantuz (yuvarlak)	SAUG-SFG 50 SI-MD	10.01.30.01050
Montaj seti	SET SFG MS	10.01.30.00992
Basıncılı hava hortumu	VSL 6-4 PE BL	10.07.09.00014
Egzoz hava hortumu	ABLU-SL-26-20-PU-PS	10.07.09.00213
Flanş plakası (yuvarlak)	FLAN-PL 63x10.5-AD1	10.01.30.00016

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.30.00911