

Ventosa (tonda)

## SAUG-SCGS 50 NBR-ESD-55



Art.-Nr.: 10.01.30.00915



### Dati tecnici


| Attributo                       | Valore                     |
|---------------------------------|----------------------------|
| Materiale della ventosa         | Caucciù al nitrile NBR-ESD |
| Durezza del materiale [Shore A] | 55,0 Shore A               |
| Misura                          | 50,00                      |

SAUG-SCGS 50 NBR-ESD-55

La pinza di presa di flusso SCGS è costruita in due parti. Per ottenere una pinza di presa completa (pinza di presa di flusso + ventosa), sono necessari i seguenti passi di ordinazione:

- Pinza di presa di flusso (1° passo) – disponibile per il montaggio laterale
- Ventosa (2° passo)

Accessorio: raccordo a innesto



### Dati di costruzione

| Attributo                       | Valore   |
|---------------------------------|----------|
| Altezza H                       | 31,50 mm |
| Diametro esterno D1             | 51,0 mm  |
| Diametro nominale dn            | 18,90 mm |
| Filettatura G1                  | M20x1-IG |
| Lunghezza della filettatura LG1 | 5,0 mm   |
| Freccia elastica Z              | 4,2 mm   |
| Diametro Ds                     | 50,3 mm  |
| Diametro Dmax(S)                | 51,5 mm  |
| Diametro Dmax(N)                | 25,0 mm  |

Dati di costruzione SAUG-SCGS 50 NBR-ESD-55



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.30.00915](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.30.00915)

1

Ventosa (tonda)

## SAUG-SCGS 50 NBR-ESD-55



Art.-Nr.: 10.01.30.00915



### Dati tecnici

| Attributo                       | Valore                     |
|---------------------------------|----------------------------|
| Materiale della ventosa         | Caucciù al nitrile NBR-ESD |
| Durezza del materiale [Shore A] | 55,0 Shore A               |
| Peso                            | 24,3 g                     |
| Misura                          | 50,00                      |
| Famiglia di prodotti            | SAUG-SCGS                  |



### Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.01.30.00915](http://www.schmalz.com/10.01.30.00915)



### Articolo fuori produzione

La famiglia di prodotti è in fase di esaurimento e sarà disponibile fino al **01.12.2025**

Da questo momento in poi l'articolo non potrà più essere ordinato.

articolo alternativo **10.01.30.01094 SAUG-SCGS 50 NBR-ESD-55 B**



### Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.30.00915

| Typ                       |                    | codice articolo |
|---------------------------|--------------------|-----------------|
| Aspiratore piatto (tondo) | FLSA 50 NBR-ESD-55 | 10.01.06.04388  |



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.30.00915](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.30.00915)