

Ventosa (redonda)

SAUG-SCGS 20 SI-HD-65



Art.-Nr.: 10.01.30.00916



Datos técnicos


Atributo	Valor
Material de ventosa	Silicona SI-HD
Dureza del material [Shore A]	65,0 Shore A
Tamaño	20,00

SAUG-SCGS 20 SI-HD-65

La garra de flujo SCGS consta de dos partes. Para obtener una garra completa (garra de flujo + ventosa), es necesario realizar los siguientes pasos de pedido:

- Garra de flujo SCGS (posición 1) – disponible para montaje lateral
- Ventosa (posición 2)

Accesorios disponibles: racor instantáneo



Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H	19,60 mm
Diámetro exterior D1	22,0 mm
Diámetro nominal dn	11,00 mm
Rosca G1	M20x1-HE
Longitud de rosca LG1	5,0 mm
Recorrido de resorte Z	1,5 mm
Diámetro Ds	21,4 mm
Diámetro Dmax(S)	23,0 mm
Diámetro Dmax(N)	25,0 mm

Datos de diseño SAUG-SCGS 20 SI-HD-65



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.30.00916

1

Ventosa (redonda)

SAUG-SCGS 20 SI-HD-65



Art.-Nr.: 10.01.30.00916



Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Silicona SI-HD
Dureza del material [Shore A]	65,0 Shore A
Peso	15,9 g
Tamaño	20,00
Familia de productos	SAUG-SCGS



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.30.00916



Artículo descatalogado

La familia de productos está a punto de agotarse y estará disponible hasta **31.12.2025**
A partir de ese momento, el artículo ya no se podrá pedir.
artículo alternativo **10.01.30.01103 SAUG-SCGS 20 SI-HD-65 602 B**



Datos de pedido de piezas de recambio 10.01.30.00916

Typ	n
Ventosa plana SI-HD (redonda) FLSA 20 SI-HD-65	10.01.06.03888



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.30.00916