

Art.-Nr.: 10.01.30.00917

**Données techniques**


Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Silicone SI-HD
Dureté de la matière [Shore A]	65,0 Shore A
Taille	30,00

SAUG-SCGS 30 SI-HD-65

Le préhenseur à flux SCGS est construit en deux parties. Pour obtenir un préhenseur complet (préhenseur à flux + ventouse), les étapes suivantes sont nécessaires pour le commander :

- Préhenseur à flux (étape 1) - disponible pour un montage latéral
- Ventouse (étape 2)

Accessoires disponibles : raccord à vis à poussoir

**Données de construction**

Attribut	Valeur
Hauteur H	24,10 mm
Diamètre extérieur D1	31,0 mm
Diamètre nominal dn	12,00 mm
Filetage G1	M20x1-F
Longueur du filetage LG1	5,0 mm
Allongement du ressort Z	2,8 mm
Diamètre Ds	30,2 mm
Diamètre Dmax(S)	31,5 mm
Diamètre Dmax(N)	25,0 mm

Données de construction SAUG-SCGS 30 SI-HD-65



Ventouse (ronde)

SAUG-SCGS 30 SI-HD-65



Art.-Nr.: 10.01.30.00917



Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Silicone SI-HD
Dureté de la matière [Shore A]	65,0 Shore A
Poids propre	10,0 g
Taille	30,00
Famille de produits	SAUG-SCGS



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.30.00917



Fin de série

La gamme de produits arrive en fin de série et est encore disponible jusqu'au **31.12.2025**
À partir de ce moment, l'article ne peut plus être commandé.
article alternatif **10.01.30.01104 SAUG-SCGS 30 SI-HD-65 602 B**



Données de commande des pièces de rechange 10.01.30.00917

Typ		num
Ventouse plate SI-HD (ronde)	FLSA 30 SI-HD-65	10.01.06.03746



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.30.00917