




SAUG-SCGS 30 SI-HD-65

La garra de flujo SCGS consta de dos partes. Para obtener una garra completa (garra de flujo + ventosa), es necesario realizar los siguientes pasos de pedido:

- Garra de flujo SCGS (posición 1) – disponible para montaje lateral
- Ventosa (posición 2)

Accesorios disponibles: racor instantáneo



Datos de diseño SAUG-SCGS 30 SI-HD-65

Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Silicona SI-HD
Dureza del material [Shore A]	65,0 Shore A
Tamaño	30,00

Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H	24,10 mm
Diámetro exterior D1	31,0 mm
Diámetro nominal dn	12,00 mm
Rosca G1	M20x1-HE
Longitud de rosca LG1	5,0 mm
Recorrido de resorte Z	2,8 mm
Diámetro Ds	30,2 mm
Diámetro Dmax(S)	31,5 mm
Diámetro Dmax(N)	25,0 mm



Ventosa (redonda)

SAUG-SCGS 30 SI-HD-65



Art.-Nr.: 10.01.30.00917



Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Silicona SI-HD
Dureza del material [Shore A]	65,0 Shore A
Peso	10,0 g
Tamaño	30,00
Familia de productos	SAUG-SCGS



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.30.00917



Artículo descatalogado

La familia de productos está a punto de agotarse y estará disponible hasta **31.12.2025**

A partir de ese momento, el artículo ya no se podrá pedir.

artículo alternativo **10.01.30.01104 SAUG-SCGS 30 SI-HD-65 602 B**



Datos de pedido de piezas de recambio 10.01.30.00917

Typ	n
Ventosa plana SI-HD (redonda)	FLSA 30 SI-HD-65
	10.01.06.03746



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.30.00917