

Ventosa (redonda)

SAUG-SCGS 50 SI-HD-65



Art.-Nr.: 10.01.30.00919



Datos técnicos


Atributo	Valor
Material de ventosa	Silicona SI-HD
Dureza del material [Shore A]	65,0 Shore A
Tamaño	50,00

SAUG-SCGS 50 SI-HD-65

La garra de flujo SCGS consta de dos partes. Para obtener una garra completa (garra de flujo + ventosa), es necesario realizar los siguientes pasos de pedido:

- Garra de flujo SCGS (posición 1) – disponible para montaje lateral
- Ventosa (posición 2)

Accesorios disponibles: racor instantáneo



Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H	31,50 mm
Diámetro exterior D1	51,0 mm
Diámetro nominal dn	18,90 mm
Rosca G1	M20x1-HE
Longitud de rosca LG1	5,0 mm
Recorrido de resorte Z	4,2 mm
Diámetro Ds	50,3 mm
Diámetro Dmax(S)	51,5 mm
Diámetro Dmax(N)	25,0 mm

Datos de diseño SAUG-SCGS 50 SI-HD-65



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.30.00919

Ventosa (redonda)

SAUG-SCGS 50 SI-HD-65



Art.-Nr.: 10.01.30.00919



Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Silicona SI-HD
Dureza del material [Shore A]	65,0 Shore A
Peso	24,3 g
Tamaño	50,00
Familia de productos	SAUG-SCGS



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.30.00919



Artículo descatalogado

La familia de productos está a punto de agotarse y estará disponible hasta **31.12.2025**

A partir de ese momento, el artículo ya no se podrá pedir.

artículo alternativo **10.01.30.01106 SAUG-SCGS 50 SI-HD-65 602 B**



Datos de pedido de piezas de recambio 10.01.30.00919

Typ	n
Ventosa plana SI-HD (redonda)	FLSA 50 SI-HD-65
	10.01.06.03467



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.30.00919