

Art.-Nr.: 10.01.30.00994

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Silicone SI-HD
Dureté de la matière [Shore A]	65,0 Shore A
Taille	40,00
Hauteur H	28,80 mm


SAUG-SFG 40 SI-HD-65

Le préhenseur à flux SFG est construit en deux parties. Pour obtenir un préhenseur complète (préhenseur à flux + ventouse), les étapes de commande suivantes sont nécessaires :

Préhenseur à flux (étape 1) - disponible pour montage latéral

Ventouse (étape 2)

Pièces de rechange disponibles : Ventouses plates FLSA

**Données de construction**

Attribut	Valeur
Longueur L	36,00 mm
Largeur B	25,00 mm
Hauteur H	28,80 mm
Diamètre intérieur d	17,50 mm
Allongement du ressort Z	3,7 mm
Diamètre Ds	40,5 mm
Diamètre Dmax(S)	41,5 mm

Données de construction SAUG-SFG 40 SI-HD-65



Ventouse (ronde)

SAUG-SFG 40 SI-HD-65



Art.-Nr.: 10.01.30.00994



Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Silicone SI-HD



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.30.00994



Fin de série

La gamme de produits arrive en fin de série et est encore disponible jusqu'au **31.12.2025**

À partir de ce moment, l'article ne peut plus être commandé.

article alternatif **10.01.30.01145 SAUG-SFG 40 SI-HD-65 B**



Données de commande des pièces de rechange 10.01.30.00994

Typ	num
Ventouse plate SI-HD (ronde)	FLSA 40 SI-HD-65 10.01.06.03886



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.30.00994