

Ventosa (redonda)

SAUG-SFG 30 SI-HD-65

Art.-Nr.: 10.01.30.00997



Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Silicona SI-HD
Dureza del material [Shore A]	65,0 Shore A
Tamaño	30,00
Altura H	36,90 mm


SAUG-SFG 30 SI-HD-65

La garra de flujo SFG está construida en dos partes. Para obtener una garra completa (garra de flujo + ventosa), es necesario realizar los siguientes pasos de pedido:

Garra de flujo (paso 1) - disponible para montaje lateral

Ventosas (paso 2)

Repuestos disponibles: Ventosas planas FLSA



Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L	36,00 mm
Anchura B	25,00 mm
Altura H	36,90 mm
Diámetro interior d	12,00 mm
Recorrido de resorte Z	2,8 mm
Diámetro Ds	30,2 mm
Diámetro Dmax(S)	31,5 mm

Datos de diseño SAUG-SFG 30 SI-HD-65



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.30.00997

Ventosa (redonda)

SAUG-SFG 30 SI-HD-65



Art.-Nr.: 10.01.30.00997



Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Silicona SI-HD



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.30.00997



Artículo descatalogado

La familia de productos está a punto de agotarse y estará disponible hasta **31.12.2025**

A partir de ese momento, el artículo ya no se podrá pedir.

artículo alternativo **10.01.30.01143 SAUG-SFG 30 SI-HD-65 B**



Datos de pedido de piezas de recambio 10.01.30.00997

Typ	n
Ventosa plana SI-HD (redonda)	FLSA 30 SI-HD-65 10.01.06.03746



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.30.00997