

Art.-Nr.: 10.01.30.01001

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Material de ventosa	Polioximetileno POM
Diseño de aplicación	Garra de flujo (modular)
Altura H	22,00 mm
Diámetro exterior D	59,50 mm


SAUG-FL SFG 59.5 36x25 POM

La garra de flujo SFG está construida en dos partes. Para obtener una garra completa (garra de flujo + ventosa), es necesario realizar los siguientes pasos de pedido:

Garra de flujo (paso 1) - disponible para montaje lateral

Ventosas (paso 2)

Repuestos disponibles: Ventosas planas FLSA



Datos de diseño SAUG-FL SFG 59.5 36x25 POM

Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L	36,00 mm
Anchura B	25,00 mm
Altura H	22,00 mm
Diámetro exterior D	59,50 mm
Diámetro interior d	17,50 mm



Superficie de aspiración

SAUG-FL SFG 59.5 36x25 POM



Art.-Nr.: 10.01.30.01001



Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Polioximetileno POM



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.30.01001



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.30.01001