


Ventosa (redonda)

SAUG-SFG 20 SI-MD



Art.-Nr.: 10.01.30.01047



Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Silicona SI metal detectable
Tamaño	20,00
Altura H	32,50 mm


SAUG-SFG 20 SI-MD

La garra de flujo SFG está construida en dos partes. Para obtener una garra completa (garra de flujo + ventosa), es necesario realizar los siguientes pasos de pedido:

Garra de flujo (paso 1) - disponible para montaje lateral

Ventosas (paso 2)

Repuestos disponibles: Ventosas planas FLSA



Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L	36,00 mm
Anchura B	25,00 mm
Altura H	32,50 mm
Diámetro interior d	11,00 mm
Recorrido de resorte Z	1,5 mm
Diámetro Ds	21,4 mm
Diámetro Dmax(S)	22,8 mm

Datos de diseño SAUG-SFG 20 SI-MD



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.30.01047

Ventosa (redonda)

SAUG-SFG 20 SI-MD



Art.-Nr.: 10.01.30.01047



Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Silicona SI metal detectable



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.30.01047



Artículo descatalogado

La familia de productos está a punto de agotarse y estará disponible hasta **31.12.2025**

A partir de ese momento, el artículo ya no se podrá pedir.

artículo alternativo **10.01.30.01142 SAUG-SFG 20 SI-MD-55 B**



Datos de pedido de piezas de recambio 10.01.30.01047

Typ	n
Ventosa plana (redonda)	FLSA 20 SI-MD-55 10.01.06.04724



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.30.01047