

Ventouse (ronde)

SAUG-SFG 20 SI-MD



Art.-Nr.: 10.01.30.01047



Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Silicone SI détectable par les métaux
Taille	20,00
Hauteur H	32,50 mm


SAUG-SFG 20 SI-MD

Le préhenseur à flux SFG est construit en deux parties. Pour obtenir un préhenseur complète (préhenseur à flux + ventouse), les étapes de commande suivantes sont nécessaires :

Préhenseur à flux (étape 1) - disponible pour montage latéral

Ventouse (étape 2)

Pièces de rechange disponibles : Ventouses plates FLSA



Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L	36,00 mm
Largeur B	25,00 mm
Hauteur H	32,50 mm
Diamètre intérieur d	11,00 mm
Allongement du ressort Z	1,5 mm
Diamètre Ds	21,4 mm
Diamètre Dmax(S)	22,8 mm

Données de construction SAUG-SFG 20 SI-MD



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.30.01047

1

Ventouse (ronde)

SAUG-SFG 20 SI-MD



Art.-Nr.: 10.01.30.01047



Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Silicone SI détectable par les métaux



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.30.01047



Fin de série

La gamme de produits arrive en fin de série et est encore disponible jusqu'au **31.12.2025**

À partir de ce moment, l'article ne peut plus être commandé.

article alternatif **10.01.30.01142 SAUG-SFG 20 SI-MD-55 B**



Données de commande des pièces de rechange 10.01.30.01047

Typ	num
Ventouse plate (ronde)	FLSA 20 SI-MD-55 10.01.06.04724



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.30.01047