

Ventosa (tonda)

SAUG-SFG 30 SI-MD



Art.-Nr.: 10.01.30.01048



Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Silicone SI rilevabile in metallo
Misura	30,00
Altezza H	36,90 mm


SAUG-SFG 30 SI-MD

La pinza di presa di flusso SFG è costruita in due parti. Per ottenere una pinza di presa completa (pinza di presa di flusso + ventosa) sono necessarie le seguenti fasi di ordinazione:

Pinza di presa di flusso (passo 1) - disponibile per montaggio laterale

Ventosa (passo 2)

Parti di ricambio disponibili: Ventose piatte FLSA



Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L	36,00 mm
Larghezza B	25,00 mm
Altezza H	36,90 mm
Diametro interno d	12,00 mm
Freccia elastica Z	2,8 mm
Diametro Ds	30,2 mm
Diametro Dmax(S)	31,5 mm

Dati di costruzione SAUG-SFG 30 SI-MD



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.30.01048

1

Ventosa (tonda)

SAUG-SFG 30 SI-MD



Art.-Nr.: 10.01.30.01048



Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Silicone SI rilevabile in metallo



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.30.01048



Articolo fuori produzione

La famiglia di prodotti è in fase di esaurimento e sarà disponibile fino al **31.12.2025**

Da questo momento in poi l'articolo non potrà più essere ordinato.

articolo alternativo **10.01.30.01144 SAUG-SFG 30 SI-MD-55 B**



Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.30.01048

Typ		codice articolo
Aspiratore piatto (tondo)	FLSA 30 SI-MD-55	10.01.06.04725



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.30.01048