

Ventosa (redonda)

SAUG-SFG 50 SI-MD



Art.-Nr.: 10.01.30.01050



Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Silicona SI metal detectable
Tamaño	50,00
Altura H	32,50 mm


SAUG-SFG 50 SI-MD

La garra de flujo SFG está construida en dos partes. Para obtener una garra completa (garra de flujo + ventosa), es necesario realizar los siguientes pasos de pedido:

Garra de flujo (paso 1) - disponible para montaje lateral

Ventosas (paso 2)

Repuestos disponibles: Ventosas planas FLSA



Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L	36,00 mm
Anchura B	25,00 mm
Altura H	32,50 mm
Diámetro interior d	17,50 mm
Recorrido de resorte Z	4,2 mm
Diámetro Ds	50,3 mm
Diámetro Dmax(S)	51,5 mm

Datos de diseño SAUG-SFG 50 SI-MD



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.30.01050

1

Ventosa (redonda)

SAUG-SFG 50 SI-MD



Art.-Nr.: 10.01.30.01050



Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Silicona SI metal detectable



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.30.01050



Artículo descatalogado

La familia de productos está a punto de agotarse y estará disponible hasta **31.12.2025**
A partir de ese momento, el artículo ya no se podrá pedir.
artículo alternativo **10.01.30.01148 SAUG-SFG 50 SI-MD-55 B**



Datos de pedido de piezas de recambio 10.01.30.01050

Typ	n
Ventosa plana (redonda)	FLSA 50 SI-MD-55 10.01.06.03991



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.30.01050