




SCG-HSS 1xE100 AR 25 47

Le préhenseur à flux SCG-HSS est livrée assemblée. Le produit se compose de :

- Préhenseur de type SCG-HSS avec générateur de vide intégré

Pièces détachées disponibles : épingles

Accessoires disponibles : guidage de l'air d'échappement, kit de montage, tuyaux d'air comprimé, raccords instantanés



Données de construction SCG-HSS 1xE100 AR 25 47

## Données techniques

| Attribut                         | Valeur                               |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Fonction supplémentaire éjecteur | Guidage de l'air d'échappement axial |
| Classe de puissance              | E100                                 |
| Diamètre Ds                      | 47,0 mm                              |
| Nombre d'éjecteurs               | 1                                    |
| Course Z (max.)                  | 25,00 mm                             |

## Données de construction

| Attribut              | Valeur    |
|-----------------------|-----------|
| Largeur B1            | 73,00 mm  |
| Largeur B2            | 72,00 mm  |
| Hauteur H1            | 143,50 mm |
| Hauteur H2            | 75,50 mm  |
| Hauteur H             | 105,00 mm |
| Diamètre extérieur D2 | 50,0 mm   |
| Diamètre extérieur D  | 73,00 mm  |
| Diamètre intérieur d  | 4,00 mm   |
| Filetage G1           | G 1/8"-F  |
| Filetage G2           | G 1/8"-F  |

Art.-Nr.: 10.01.30.01058

**Données techniques**

| Attribut                         | Valeur                               |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Poids propre                     | 520,0 g                              |
| Fonction supplémentaire éjecteur | Guidage de l'air d'échappement axial |
| Classe de puissance              | E100                                 |
| Température de travail           | 5 ... 50 °C                          |
| Famille de produits              | SCG-HSS                              |
| Statut ESD                       | conforme                             |

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.01.30.01058](http://www.schmalz.com/10.01.30.01058)

**Données de commande des accessoires 10.01.30.01058**

| Typ                      |                            | num            |
|--------------------------|----------------------------|----------------|
| Jeu d'assemblage         | SET SCG-HSS M5 KUKA        | 10.01.30.01065 |
| Silencieux (ronde)       | SD G3/8-AG 40x80 SCG       | 10.01.30.00352 |
| Raccord rapide coudé     | STV-W M5-AG 4              | 10.08.02.00155 |
| Raccord rapide droit     | STV-GE M5-AG 4             | 10.08.02.00200 |
| Raccord rapide coudé     | STV-W M5-AG 6              | 10.08.02.00296 |
| Raccord rapide droit     | STV-GE M5-AG 6             | 10.08.02.00201 |
| Raccord rapide coudé     | STV-W G1/8-AG 6            | 10.08.02.00288 |
| Raccord rapide droit     | STV-GE G1/8-AG 6           | 10.08.02.00204 |
| Flexible de vide (mètre) | VSL 6-4 PU MI-TR           | 10.07.09.00002 |
| Flexible de vide (mètre) | VSL 4-2 PU MI-TR           | 10.07.09.00001 |
| Vacuostats / pressostats | VSi V M8-4                 | 10.06.02.00567 |
| Module Électrovanne      | VENT-BGR 24V-DC E-KET 1,8M | 10.01.45.00032 |
| Module Électrovanne      | VENT-BGR 24V-DC E-KET 2,2M | 10.01.45.00033 |

**Données de commande des pièces de rechange 10.01.30.01058**

| Typ                       |                | num            |
|---------------------------|----------------|----------------|
| Jeu de pièces de rechange | ERS SCG-HSS 55 | 10.01.30.01066 |

