

Art.-Nr.: 10.01.30.01058



Datos técnicos

Atributo	Valor
Función adicional eyector	Conexión de aire de escape axial
Clase de potencia	E100
Diámetro Ds	47,0 mm
Número de eyectores	1
Recorrido Z (máx.)	25,00 mm


SCG-HSS 1xE100 AR 25 47

La garra de flujo SCG-HSS se suministra montada. El producto consiste de:

- Garra tipo SCG-HSS con generador de vacío integrado

Repuestos disponibles: Pines

Accesorios disponibles: Conducto de aire de escape, juego de montaje, tubo flexible para aire comprimido, racores instantáneos



Datos de diseño SCG-HSS 1xE100 AR 25 47

Datos de diseño

Atributo	Valor
Anchura B1	73,00 mm
Anchura B2	72,00 mm
Altura H1	143,50 mm
Altura H2	75,50 mm
Altura H	105,00 mm
Diámetro exterior D2	50,0 mm
Diámetro exterior D	73,00 mm
Diámetro interior d	4,00 mm
Rosca G1	G 1/8" -HE
Rosca G2	G 1/8" -HE

Art.-Nr.: 10.01.30.01058

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Peso	520,0 g
Función adicional eyector	Conexión de aire de escape axial
Clase de potencia	E100
Temperatura de uso	5 ... 50 °C
Familia de productos	SCG-HSS
Estado ESD	compatible

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.30.01058

**Pedir accesorios de datos 10.01.30.01058**

Typ		n
Juego de montaje	SET SCG-HSS M5 KUKA	10.01.30.01065
Silenciador (redondo)	SD G3/8-AG 40x80 SCG	10.01.30.00352
Conector rápido acodado	STV-W M5-AG 4	10.08.02.00155
Enchufe rápido recto	STV-GE M5-AG 4	10.08.02.00200
Conector rápido acodado	STV-W M5-AG 6	10.08.02.00296
Enchufe rápido recto	STV-GE M5-AG 6	10.08.02.00201
Conector rápido acodado	STV-W G1/8-AG 6	10.08.02.00288
Enchufe rápido recto	STV-GE G1/8-AG 6	10.08.02.00204
Tubo flexible de vacío (metro)	VSL 6-4 PU MI-TR	10.07.09.00002
Tubo flexible de vacío (metro)	VSL 4-2 PU MI-TR	10.07.09.00001
Vacue-/Presostatos	VSi V M8-4	10.06.02.00567
Grupo válvula electromagnética	VENT-BGR 24V-DC E-KET 1,8M	10.01.45.00032
Grupo válvula electromagnética	VENT-BGR 24V-DC E-KET 2,2M	10.01.45.00033

**Datos de pedido de piezas de recambio 10.01.30.01058**

Typ		n
Juego de piezas de repuesto	ERS SCG-HSS 55	10.01.30.01066

