




SCG-HSS 1xE100 AR 25 47

SCG-HSS akış tutucu monte edilmiş olarak teslim edilir. Ürün şunlardan oluşur:

- Entegre vakum jeneratörlü SCG-HSS tipi tutucu

Mevcut yedek parçalar: pimler

Mevcut aksesuarlar: egzoz kanalı, montaj seti, basınçlı hava hortumları, geçmeli vidalı rakorlar



Tasarım verileri SCG-HSS 1xE100 AR 25 47

Teknik veriler

Attribute	Value
Ek fonksiyon ejektörü	Egzoz havası bağlantısı aksenal
Performans sınıfı	E100
Çap Ds	47.0 mm
Ejektör sayısı	1
Strok Z (maks.)	25.00 mm

Tasarım verileri

Attribute	Value
Genişlik B1	73.00 mm
Genişlik B2	72.00 mm
Yükseklik H1	143.50 mm
Yükseklik H2	75.50 mm
Yükseklik H	105.00 mm
Dış çap D2	50.0 mm
Dış çap D	73.00 mm
İç çap d	4.00 mm
Dış G1	G1/8"-F
Dış G2	G1/8"-F

Art.-Nr.: 10.01.30.01058

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Ağırlık	520.0 g
Ek fonksiyon ejektörü	Egzoz havası bağlantısı eksenel
Performans sınıfı	E100
Çalışma sıcaklığı	5 ... 50 °C
Ürün ailesi	SCG-HSS
ESD durumu	uyumlu

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.30.01058**Veri aksesuarları sipariş edin 10.01.30.01058**

Typ		Ürün numarası
Montaj seti	SET SCG-HSS M5 KUKA	10.01.30.01065
Susturucu (yuvarlak)	SD G3/8-AG 40x80 SCG	10.01.30.00352
Tapa rakoru, dirsek	STV-W M5-AG 4	10.08.02.00155
Otomatik rakor, düz	STV-GE M5-AG 4	10.08.02.00200
Tapa rakoru, dirsek	STV-W M5-AG 6	10.08.02.00296
Otomatik rakor, düz	STV-GE M5-AG 6	10.08.02.00201
Tapa rakoru, dirsek	STV-W G1/8-AG 6	10.08.02.00288
Otomatik rakor, düz	STV-GE G1/8-AG 6	10.08.02.00204
Vakum hortumu (metre)	VSL 6-4 PU MI-TR	10.07.09.00002
Vakum hortumu (metre)	VSL 4-2 PU MI-TR	10.07.09.00001
Vakum/basınç anahtarı	VSi V M8-4	10.06.02.00567
Valf yapı grubu	VENT-BGR 24V-DC E-KET 1,8M	10.01.45.00032
Valf yapı grubu	VENT-BGR 24V-DC E-KET 2,2M	10.01.45.00033

**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.30.01058**

Typ		Ürün numarası
Yedek parça seti	ERS SCG-HSS 5S	10.01.30.01066

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.30.01058