**Teknik veriler**


Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Silikon SI metal algılanabilir
Malzeme sertliği [Shore A]	55.0 Shore A
Boyut	50.00
Yükseklik H	31.50 mm

SAUG-SCG 50 SI-MD-55 602 B

Kuru gıdalar için akış tutucu SCG iki parçalı olarak tasarlanmıştır. Komple bir tutucu (akış tutucu + vantuz) almak için aşağıdaki sipariş adımları gereklidir:

- Akış tutucu (adım1) - eksenel veya yana montaj için mevcuttur
- Vantuz (adım 2)

Mevcut aksesuarlar: geçmeli vidalı rakor

**Tasarım verileri**

Attribute	Value
Yükseklik H	31.50 mm
Nominal çap dn	27.00 mm
Diş G1	M37x1-F
Diş uzunluğu LG1	5.0 mm
Yay stroku Z	8.0 mm
Çap Ds	49.4 mm
Çap Dmax(S)	52.0 mm
Çap Dmax(N)	39.6 mm

Tasarım verileri SAUG-SCG 50 SI-MD-55 602 B

Vantuz (yuvarlak)

SAUG-SCG 50 SI-MD-55 602 B



Art.-Nr.: 10.01.30.01082



Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Silikon SI metal algılanabilir
Malzeme sertliği [Shore A]	55.0 Shore A
Ağırlık	22.7 g
Boyut	50.00
Körük Sayısı	1.5
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	bar
Çalışma sıcaklığı	°C
Hava tüketimi	l/min
Hava tüketimi [m³/h]	m³/h
Vakum debisi	l/min
Vakum debisi [m³/h]	m³/h
Tutma kuvveti	N
Ürün ailesi	SAUG-SCG



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.30.01082



Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.30.01082

Typ	Ürün numarası
Bellows suction cup f SCG(S)-gripper	BCG 50 SI-MD-55 SC095
	10.01.06.04561



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.30.01082