


Ventosa (redonda)

SAUG-SCGS 20 SI-MD-55 602 B



Art.-Nr.: 10.01.30.01087



Datos técnicos


Atributo	Valor
Material de ventosa	Silicona SI metal detectable
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Tamaño	20,00

SAUG-SCGS 20 SI-MD-55 602 B

La garra de flujo SCGS consta de dos partes. Para obtener una garra completa (garra de flujo + ventosa), es necesario realizar los siguientes pasos de pedido:

- Garra de flujo SCGS (posición 1) – disponible para montaje lateral
- Ventosa (posición 2)

Accesorios disponibles: racor instantáneo



Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H	22,50 mm
Diámetro nominal dn	15,00 mm
Rosca G1	M20x1-HE
Longitud de rosca LG1	5,0 mm
Recorrido de resorte Z	3,0 mm
Diámetro Ds	21,5 mm
Diámetro Dmax(S)	25,0 mm
Diámetro Dmax(N)	25,0 mm

Datos de diseño SAUG-SCGS 20 SI-MD-55 602 B



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.30.01087

1

Ventosa (redonda)

SAUG-SCGS 20 SI-MD-55 602 B



Art.-Nr.: 10.01.30.01087



Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Silicona SI metal detectable
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Peso	9,4 g
Tamaño	20,00
Familia de productos	SAUG-SCGS



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.30.01087



Datos de pedido de piezas de recambio 10.01.30.01087

Typ	n
Ventosa de fuelle para SCG(S)-pinzas	BCG 20 SI-MD-55 SC085
	10.01.06.04558



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.30.01087