


Ventosa (redonda)

## SAUG-SCGS 50 SI-MD-55 602 B



Art.-Nr.: 10.01.30.01090



### Datos técnicos


| Atributo                      | Valor                        |
|-------------------------------|------------------------------|
| Material de ventosa           | Silicona SI metal detectable |
| Dureza del material [Shore A] | 55,0 Shore A                 |
| Tamaño                        | 50,00                        |

SAUG-SCGS 50 SI-MD-55 602 B

La garra de flujo SCGS consta de dos partes. Para obtener una garra completa (garra de flujo + ventosa), es necesario realizar los siguientes pasos de pedido:

- Garra de flujo SCGS (posición 1) – disponible para montaje lateral
- Ventosa (posición 2)

Accesorios disponibles: racor instantáneo



Datos de diseño SAUG-SCGS 50 SI-MD-55 602 B

### Datos de diseño

| Atributo               | Valor    |
|------------------------|----------|
| Altura H               | 31,50 mm |
| Diámetro nominal dn    | 27,00 mm |
| Rosca G1               | M20x1-HE |
| Longitud de rosca LG1  | 6,5 mm   |
| Recorrido de resorte Z | 8,0 mm   |
| Diámetro Ds            | 49,4 mm  |
| Diámetro Dmax(S)       | 52,0 mm  |
| Diámetro Dmax(N)       | 25,0 mm  |



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.30.01090](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.30.01090)

Ventosa (redonda)

## SAUG-SCGS 50 SI-MD-55 602 B



Art.-Nr.: 10.01.30.01090



### Datos técnicos

| Atributo                      | Valor                        |
|-------------------------------|------------------------------|
| Material de ventosa           | Silicona SI metal detectable |
| Dureza del material [Shore A] | 55,0 Shore A                 |
| Peso                          | 19,7 g                       |
| Tamaño                        | 50,00                        |
| Familia de productos          | SAUG-SCGS                    |



### Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: [www.schmalz.com/10.01.30.01090](http://www.schmalz.com/10.01.30.01090)



### Datos de pedido de piezas de recambio 10.01.30.01090

| Typ                                  | n                     |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Ventosa de fuelle para SCG(S)-pinzas | BCG 50 SI-MD-55 SC095 |
|                                      | 10.01.06.04561        |



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.30.01090](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.30.01090)