

Suction cup (round)

SAUG-SCGS 30 NBR-ESD-55 B



Art.-Nr.: 10.01.30.01092



Teknik veriler


Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Nitril kauçuk NBR-ESD
Malzeme sertliği [Shore A]	55.0 Shore A
Boyut	30.00

SAUG-SCGS 30 NBR-ESD-55 B

SCGS akış tutucu iki parçadan oluşmaktadır. Komple bir tutucu (akış tutucu + vantuz) elde etmek için aşağıdaki sipariş adımları gereklidir:

- Akış tutucu (adım1) - yana montaj için mevcuttur
- Vantuz (adım 2)

Mevcut aksesuarlar: vidalı itme bağlantısı



Tasarım verileri SAUG-SCGS 30 NBR-ESD-55 B

Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H	26.30 mm
Nominal çap dn	15.00 mm
Diş G1	M20x1-F
Diş uzunluğu LG1	5.0 mm
Yay stroku Z	5.5 mm
Çap Ds	29.5 mm
Çap Dmax(S)	32.5 mm
Çap Dmax(N)	25.0 mm



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.30.01092

Suction cup (round)

SAUG-SCGS 30 NBR-ESD-55 B



Art.-Nr.: 10.01.30.01092



Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Nitril kauçuk NBR-ESD
Malzeme sertliđi [Shore A]	55.0 Shore A
Ağırlık	10.9 g
Boyut	30.00
Ürün ailesi	SAUG-SCGS



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.30.01092



Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.30.01092

Typ	Ürün numarası
Bellows suction cup f SCG(S)-gripper BCG 30 NBR-ESD-55 SC085	10.01.06.04574



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.30.01092