

Suction cup (round)

SAUG-SCGS 20 SI-HD-65 602 B



Art.-Nr.: 10.01.30.01103



Teknik veriler


Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Silikon SI-HD
Malzeme sertliği [Shore A]	65.0 Shore A
Boyut	20.00

SAUG-SCGS 20 SI-HD-65 602 B

SCGS akış tutucu iki parçadan oluşmaktadır. Komple bir tutucu (akış tutucu + vantuz) elde etmek için aşağıdaki sipariş adımları gereklidir:

- Akış tutucu (adım1) - yana montaj için mevcuttur
- Vantuz (adım 2)

Mevcut aksesuarlar: vidalı itme bağlantısı



Tasarım verileri SAUG-SCGS 20 SI-HD-65 602 B

Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H	22.50 mm
Nominal çap dn	15.00 mm
Diş G1	M20x1-F
Diş uzunluğu LG1	5.0 mm
Yay stroku Z	3.0 mm
Çap Ds	21.5 mm
Çap Dmax(S)	25.0 mm
Çap Dmax(N)	25.0 mm



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.30.01103

Suction cup (round)

SAUG-SCGS 20 SI-HD-65 602 B



Art.-Nr.: 10.01.30.01103



Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Silikon SI-HD
Malzeme sertliđi [Shore A]	65.0 Shore A
Ağırlık	9.4 g
Boyut	20.00
Ürün ailesi	SAUG-SCGS



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.30.01103



Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.30.01103

Typ	Ürün numarası
Bellows suction cup f SCG(S)-gripper	BCG 20 SI-HD-65 SC085
	10.01.06.04845



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.30.01103