

Suction cup (round)

SAUG-SCGS 50 SI-HD-65 602 B



Art.-Nr.: 10.01.30.01106



Teknik veriler


Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Silikon SI-HD
Malzeme sertliği [Shore A]	65.0 Shore A
Boyut	50.00

SAUG-SCGS 50 SI-HD-65 602 B

SCGS akış tutucu iki parçadan oluşmaktadır. Komple bir tutucu (akış tutucu + vantuz) elde etmek için aşağıdaki sipariş adımları gereklidir:

- Akış tutucu (adım1) - yana montaj için mevcuttur
- Vantuz (adım 2)

Mevcut aksesuarlar: vidalı itme bağlantısı



Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H	31.50 mm
Nominal çap dn	27.00 mm
Diş G1	M20x1-F
Diş uzunluğu LG1	6.5 mm
Yay stroku Z	8.0 mm
Çap Ds	49.4 mm
Çap Dmax(S)	52.0 mm
Çap Dmax(N)	25.0 mm

Tasarım verileri SAUG-SCGS 50 SI-HD-65 602 B



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.30.01106

Suction cup (round)

SAUG-SCGS 50 SI-HD-65 602 B



Art.-Nr.: 10.01.30.01106



Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Silikon SI-HD
Malzeme sertliđi [Shore A]	65.0 Shore A
Ağırlık	19.7 g
Boyut	50.00
Ürün ailesi	SAUG-SCGS



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.30.01106



Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.30.01106

Typ	Ürün numarası
Bellows suction cup f SCG(S)-gripper	BCG 50 SI-HD-65 SC095
	10.01.06.04848



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.30.01106