



Art.-Nr.: 10.01.30.01126



ROB-SET SCG-HSS UR

Datos técnicos

Atributo	Valor
Diseño de aplicación	SCG-HSS



Datos de diseño ROB-SET SCG-HSS UR

Datos de diseño

Atributo	Valor
Anchura B1	73,00 mm
Altura H1	143,50 mm
Altura H2	75,50 mm
Altura H	105,00 mm
Diámetro exterior D	73,00 mm
Diámetro Ds	47,0 mm



Datos técnicos

Atributo	Valor
Temperatura de uso	5 ... 50 °C



Art.-Nr.: 10.01.30.01126

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.30.01126

**Pedir accesorios de datos 10.01.30.01126**

Typ		n
Juego de montaje	SET SCG-HSS M5 KUKA	10.01.30.01065
Silenciador (redondo)	SD G3/8-AG 40x80 SCG	10.01.30.00352
Vacue-/Presostatos	VSi V M8-4	10.06.02.00567
Tubo flexible de vacío (metro)	VSL 6-4 PU MI-TR	10.07.09.00002
Tubo flexible de vacío (metro)	VSL 4-2 PU MI-TR	10.07.09.00001
Conector rápido acodado	STV-W M5-AG 4	10.08.02.00155
Conector rápido acodado	STV-W M5-AG 6	10.08.02.00296
Enchufe rápido recto	STV-GE M5-AG 6	10.08.02.00201
Conector rápido acodado	STV-W G1/8-AG 6	10.08.02.00288
Grupo válvula electromagnética	VENT-BGR 24V-DC E-KET 1,8M	10.01.45.00032
Grupo válvula electromagnética	VENT-BGR 24V-DC E-KET 2,2M	10.01.45.00033

**Datos de pedido de piezas de recambio 10.01.30.01126**

Typ		n
Juego de piezas de repuesto	ERS SCG-HSS 55	10.01.30.01066
Enchufe rápido recto	STV-GE M5-AG 4	10.08.02.00200
Enchufe rápido recto	STV-GE G1/8-AG 6	10.08.02.00204


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.30.01126