


Art.-Nr.: 10.01.30.01126



ROB-SET SCG-HSS UR

Dati tecnici

Attributo	Valore
Design di utilizzo	SCG-HSS



Dati di costruzione ROB-SET SCG-HSS UR

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Larghezza B1	73,00 mm
Altezza H1	143,50 mm
Altezza H2	75,50 mm
Altezza H	105,00 mm
Diametro esterno D	73,00 mm
Diametro Ds	47,0 mm

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Temperatura d'intervento	5 ... 50 °C



Art.-Nr.: 10.01.30.01126

**Ulteriore documentazione**I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.30.01126**Ordinare gli accessori dati 10.01.30.01126**

Typ		codice articolo
Set di montaggio	SET SCG-HSS M5 KUKA	10.01.30.01065
Dispositivo silenziatore (tondo)	SD G3/8-AG 40x80 SCG	10.01.30.00352
Vacuostato/pressostato	VSi V M8-4	10.06.02.00567
Tubo flessibile per vuoto (metro)	VSL 6-4 PU MI-TR	10.07.09.00002
Tubo flessibile per vuoto (metro)	VSL 4-2 PU MI-TR	10.07.09.00001
Raccordo a innesto angolare	STV-W M5-AG 4	10.08.02.00155
Raccordo a innesto angolare	STV-W M5-AG 6	10.08.02.00296
Raccordo a innesto diritto	STV-GE M5-AG 6	10.08.02.00201
Raccordo a innesto angolare	STV-W G1/8-AG 6	10.08.02.00288
Gruppo valvola elettromagnetica	VENT-BGR 24V-DC E-KET 1,8M	10.01.45.00032
Gruppo valvola elettromagnetica	VENT-BGR 24V-DC E-KET 2,2M	10.01.45.00033

**Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.30.01126**

Typ		codice articolo
Kit pezzi di ricambio	ERS SCG-HSS 55	10.01.30.01066
Raccordo a innesto diritto	STV-GE M5-AG 4	10.08.02.00200
Raccordo a innesto diritto	STV-GE G1/8-AG 6	10.08.02.00204

