



Art.-Nr.: 10.01.30.01126



ROB-SET SCG-HSS UR

Données techniques

Attribut	Valeur
Construction de l'utilisation	SCG-HSS



Données de construction ROB-SET SCG-HSS UR

Données de construction

Attribut	Valeur
Largeur B1	73,00 mm
Hauteur H1	143,50 mm
Hauteur H2	75,50 mm
Hauteur H	105,00 mm
Diamètre extérieur D	73,00 mm
Diamètre Ds	47,0 mm



Données techniques

Attribut	Valeur
Température de travail	5 ... 50 °C



Art.-Nr.: 10.01.30.01126

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.30.01126

**Données de commande des accessoires 10.01.30.01126**

Typ		num
Jeu d'assemblage	SET SCG-HSS M5 KUKA	10.01.30.01065
Silencieux (ronde)	SD G3/8-AG 40x80 SCG	10.01.30.00352
Vacuostats / pressostats	VSi V M8-4	10.06.02.00567
Flexible de vide (mètre)	VSL 6-4 PU MI-TR	10.07.09.00002
Flexible de vide (mètre)	VSL 4-2 PU MI-TR	10.07.09.00001
Raccord rapide coudé	STV-W M5-AG 4	10.08.02.00155
Raccord rapide coudé	STV-W M5-AG 6	10.08.02.00296
Raccord rapide droit	STV-GE M5-AG 6	10.08.02.00201
Raccord rapide coudé	STV-W G1/8-AG 6	10.08.02.00288
Module Électrovanne	VENT-BGR 24V-DC E-KET 1,8M	10.01.45.00032
Module Électrovanne	VENT-BGR 24V-DC E-KET 2,2M	10.01.45.00033

**Données de commande des pièces de rechange 10.01.30.01126**

Typ		num
Jeu de pièces de rechange	ERS SCG-HSS 55	10.01.30.01066
Raccord rapide droit	STV-GE M5-AG 4	10.08.02.00200
Raccord rapide droit	STV-GE G1/8-AG 6	10.08.02.00204


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.30.01126