

Ventosa (redonda)

SAUG-SFG 20 SI-MD-55 B



Art.-Nr.: 10.01.30.01142



Datos técnicos

| Atributo | Valor |
|-------------------------------|------------------------------|
| Material de ventosa | Silicona SI metal detectable |
| Dureza del material [Shore A] | 55,0 Shore A |
| Tamaño | 20,00 |
| Altura H | 32,50 mm |


SAUG-SFG 20 SI-MD-55 B

La garra de flujo SFG está construida en dos partes. Para obtener una garra completa (garra de flujo + ventosa), es necesario realizar los siguientes pasos de pedido:

Garra de flujo (paso 1) - disponible para montaje lateral

Ventosas (paso 2)

Repuestos disponibles: Ventosas planas FLSA



Datos de diseño SAUG-SFG 20 SI-MD-55 B

Datos de diseño

| Atributo | Valor |
|------------------------|----------|
| Longitud L | 36,00 mm |
| Anchura B | 25,00 mm |
| Altura H | 32,50 mm |
| Diámetro interior d | 12,50 mm |
| Recorrido de resorte Z | 3,0 mm |
| Diámetro Ds | 21,5 mm |
| Diámetro Dmax(S) | 25,0 mm |



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.30.01142

1

Ventosa (redonda)

SAUG-SFG 20 SI-MD-55 B



Art.-Nr.: 10.01.30.01142



Datos técnicos

| Atributo | Valor |
|---------------------|------------------------------|
| Material de ventosa | Silicona SI metal detectable |



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.30.01142



Datos de pedido de piezas de recambio 10.01.30.01142

| Typ | n |
|--|----------------|
| Ventosa de fuelle para SCG(S)-pinzas BCG 20 SI-MD-55 SC085 | 10.01.06.04558 |



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.30.01142