

Suction cup (round)

## SAUG-SFG 30 SI-MD-55 B



Art.-Nr.: 10.01.30.01144



### Teknik veriler

| Attribute                  | Value                          |
|----------------------------|--------------------------------|
| Vantuz malzemesi           | Silikon SI metal algılanabilir |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55.0 Shore A                   |
| Boyut                      | 30.00                          |
| Yükseklik H                | 36.30 mm                       |


SAUG-SFG 30 SI-MD-55 B

SFG akış tutucu iki parçadan oluşmaktadır. Komple bir tutucu (akış tutucu + vantuz) elde etmek için aşağıdaki sipariş adımları gereklidir:

Akış tutucu (adım 1) - yandan montaj için mevcuttur

Vantuzlar (adım 2)

Mevcut yedek parçalar: Düz vantuzlar FLSA



### Tasarım verileri

| Attribute    | Value    |
|--------------|----------|
| Uzunluk L    | 36.00 mm |
| Genişlik B   | 25.00 mm |
| Yükseklik H  | 36.30 mm |
| İç çap d     | 12.50 mm |
| Yay stroku Z | 5.5 mm   |
| Çap Ds       | 29.5 mm  |
| Çap Dmax(S)  | 32.5 mm  |

Tasarım verileri SAUG-SFG 30 SI-MD-55 B



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.30.01144](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.30.01144)

Suction cup (round)

## SAUG-SFG 30 SI-MD-55 B



Art.-Nr.: 10.01.30.01144



### Teknik veriler

| Attribute        | Value                          |
|------------------|--------------------------------|
| Vantuz malzemesi | Silikon SI metal algılanabilir |



### Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.01.30.01144](http://www.schmalz.com/10.01.30.01144)



### Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.30.01144

| Typ                                                        | Ürün numarası  |
|------------------------------------------------------------|----------------|
| Bellows suction cup f SCG(S)-gripper BCG 30 SI-MD-55 SC085 | 10.01.06.04559 |



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.30.01144](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.30.01144)