

Ventosa (tonda)

## SAUG-SFG 40 SI-HD-65 B



Art.-Nr.: 10.01.30.01145



### Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Silicone SI-HD
Durezza del materiale [Shore A]	65,0 Shore A
Misura	40,00
Altezza H	29,50 mm


SAUG-SFG 40 SI-HD-65 B

La pinza di presa di flusso SFG è costruita in due parti. Per ottenere una pinza di presa completa (pinza di presa di flusso + ventosa) sono necessarie le seguenti fasi di ordinazione:

Pinza di presa di flusso (passo 1) - disponibile per montaggio laterale

Ventosa (passo 2)

Parti di ricambio disponibili: Ventose piatte FLSA



### Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L	36,00 mm
Larghezza B	25,00 mm
Altezza H	29,50 mm
Diametro interno d	17,40 mm
Freccia elastica Z	6,5 mm
Diametro Ds	39,4 mm
Diametro Dmax(S)	42,0 mm

Dati di costruzione SAUG-SFG 40 SI-HD-65 B



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.30.01145](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.30.01145)

1

Ventosa (tonda)

## SAUG-SFG 40 SI-HD-65 B



Art.-Nr.: 10.01.30.01145



### Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Silicone SI-HD



### Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.01.30.01145](http://www.schmalz.com/10.01.30.01145)



### Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.30.01145

Typ	codice articolo
Ventosa a soffietto per SCG(S)-pinza BCG 40 SI-HD-65 SC095	10.01.06.04847



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.30.01145](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.30.01145)