

Ventosa (redonda)

SAUG-SFG 40 SI-MD-55 B



Art.-Nr.: 10.01.30.01146



Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Silicona SI metal detectable
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Tamaño	40,00
Altura H	29,50 mm


SAUG-SFG 40 SI-MD-55 B

La garra de flujo SFG está construida en dos partes. Para obtener una garra completa (garra de flujo + ventosa), es necesario realizar los siguientes pasos de pedido:

Garra de flujo (paso 1) - disponible para montaje lateral

Ventosas (paso 2)

Repuestos disponibles: Ventosas planas FLSA



Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L	36,00 mm
Anchura B	25,00 mm
Altura H	29,50 mm
Diámetro interior d	17,40 mm
Recorrido de resorte Z	6,5 mm
Diámetro Ds	39,4 mm
Diámetro Dmax(S)	42,0 mm

Datos de diseño SAUG-SFG 40 SI-MD-55 B



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.30.01146

Ventosa (redonda)

SAUG-SFG 40 SI-MD-55 B



Art.-Nr.: 10.01.30.01146



Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Silicona SI metal detectable



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.30.01146



Datos de pedido de piezas de recambio 10.01.30.01146

Typ	n
Ventosa de fuelle para SCG(S)-pinzas	BCG 40 SI-MD-55 SC095
	10.01.06.04560



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.30.01146