

Suction cup (round)

SAUG-SFG 50 SI-HD-65 B



Art.-Nr.: 10.01.30.01147



Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Silikon SI-HD
Malzeme sertliği [Shore A]	65.0 Shore A
Boyut	50.00
Yükseklik H	32.00 mm


SAUG-SFG 50 SI-HD-65 B

SFG akış tutucu iki parçadan oluşmaktadır. Komple bir tutucu (akış tutucu + vantuz) elde etmek için aşağıdaki sipariş adımları gereklidir:

Akış tutucu (adım 1) - yandan montaj için mevcuttur

Vantuzlar (adım 2)

Mevcut yedek parçalar: Düz vantuzlar FLSA



Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L	36.00 mm
Genişlik B	25.00 mm
Yükseklik H	32.00 mm
İç çap d	17.40 mm
Yay stroku Z	8.0 mm
Çap Ds	49.4 mm
Çap Dmax(S)	52.0 mm

Tasarım verileri SAUG-SFG 50 SI-HD-65 B



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.30.01147

Suction cup (round)

SAUG-SFG 50 SI-HD-65 B



Art.-Nr.: 10.01.30.01147



Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Silikon SI-HD



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.30.01147



Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.30.01147

Typ	Ürün numarası
Bellows suction cup f SCG(S)-gripper BCG 50 SI-HD-65 SC095	10.01.06.04848



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.30.01147