


Art.-Nr.: 10.01.36.00065

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Volume de flux nominal	60,000 m ³ /h
Longueur L1	65,00 mm
Diamètre extérieur D1	55,0 mm
Dmk	46,0 mm

VEE-RU 55x65 60 FL

**Données de construction**

Attribut	Valeur
Longueur L1	65,00 mm
Longueur L	65,00 mm
Diamètre extérieur D1	55,0 mm
Diamètre extérieur D2	25,0 mm
Filetage G1	G 1/8"-F
Filetage G2	M4-M
Longueur du filetage LG2	7,7 mm
Dmk	46,0 mm

Données de construction VEE-RU 55x65 60 FL

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.36.00065


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.36.00065

Art.-Nr.: 10.01.36.00065



Données de commande des accessoires 10.01.36.00065

Typ		num
Ventouse	RFBP 50 50 BA SPB2	10.01.45.00096
Ventouse	RFBP 100 58 BA SPB2	10.01.45.00091
Ventouse	RFBP 100 58 BA O10	10.01.45.00092
Ventouse	RFBP 120 120 BA SPB2	10.01.45.00085
Ventouse	RFBP 120 120 BA O10	10.01.45.00086

