Raccordo girevole

VEE-RU 55x65 60 FL

Art.-Nr.: 10.01.36.00065

VEE-RU 55x65 60 FL

Dati tecnici

Attributo	Valore
Portata nominale	60,000 m³/h
Lunghezza L1	65,00 mm
Diametro esterno D1	55,0 mm
Dmk	46,0 mm



Dati di costruzione VEE-RU 55x65 60 FL

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L1	65,00 mm
Lunghezza L	65,00 mm
Diametro esterno D1	55,0 mm
Diametro esterno D2	25,0 mm
Filettatura G1	G1/8"-IG
Filettatura G2	M4-AG
Lunghezza della filettatura LG2	7,7 mm
Dmk	46,0 mm

Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: **www.schmalz.com/10.01.36.00065**

Contattare Schmalz: Schmalz s.r.l. • Via Ticino 105 • 28066 Galliate (NO) • +39 0321 621 510 • schmalz@schmalz.it

Raccordo girevole

VEE-RU 55x65 60 FL

Art.-Nr.: 10.01.36.00065

Ordinare gli accessori dati 10.01.36.00065

Typ		codice articolo
Ventosa	RFBP 50 50 BA SPB2	10.01.45.00096
Ventosa	RFBP 100 58 BA SPB2	10.01.45.00091
Ventosa	RFBP 100 58 BA O10	10.01.45.00092
Ventosa	RFBP 120 120 BA SPB2	10.01.45.00085
Ventosa	RFBP 120 120 BA O10	10.01.45.00086

Contattare Schmalz: Schmalz s.r.l. • Via Ticino 105 • 28066 Galliate (NO) • +39 0321 621 510 • schmalz@schmalz.it