


Art.-Nr.: 10.01.36.00065



技術資料

定格吸込流量	60.000 m ³ /h
グリッパーの長さ L1	65.00 mm
外径 D1	55.0 mm
Dmk	46.0 mm

VEE-RU 55x65 60 FL



デザインデータ

グリッパーの長さ L1	65.00 mm
グリッパーの長さ L	65.00 mm
外径 D1	55.0 mm
外径 D2	25.0 mm
スレッド G1	G 1/8"-F
スレッド G2	M4-M
グリッパーの長さ LG2	7.7 mm
Dmk	46.0 mm

デザインデータ VEE-RU 55x65 60 FL



発注データ アクセサリ **10.01.36.00065**

Typ		本数
	RFBP 50 50 BA SPB2	10.01.45.00096
	RFBP 100 58 BA SPB2	10.01.45.00091
	RFBP 100 58 BA O10	10.01.45.00092
	RFBP 120 120 BA SPB2	10.01.45.00085
	RFBP 120 120 BA O10	10.01.45.00086

