

VEE-RU 55x55 20 FL


Art.-Nr.: 10.01.36.00090



VEE-RU 55x55 20 FL

技術資料

定格吸込流量	20.000 m ³ /h
グリッパの長さ L1	55.00 mm
外径 D1	55.0 mm
Dmk	46.0 mm



デザインデータ VEE-RU 55x55 20 FL

デザインデータ

グリッパの長さ L1	55.00 mm
グリッパの長さ L	55.00 mm
外径 D1	55.0 mm
d2	12.0 mm
スレッド G1	G1/8"-F
スレッド G2	M4-M
グリッパの長さ LG2	7.7 mm
Dmk	46.0 mm



発注データ アクセサリ **10.01.36.00090**

Typ		本数
	RFBP 50 50 BA SPB2	10.01.45.00096
	RFBP 100 58 BA SPB2	10.01.45.00091
	RFBP 100 58 BA O10	10.01.45.00092
	RFBP 120 120 BA SPB2	10.01.45.00085
	RFBP 120 120 BA O10	10.01.45.00086



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.36.00090

ロータリーユニット付フランジベース

VEE-RU 55x55 20 FL



Art.-Nr.: 10.01.36.00090



発注データ スペアパーツ **10.01.36.00090**

Typ		本数
ワンタッチホースコネクタ、ストレート	STV-GE G1/4-AG 12	10.08.02.00208



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.36.00090