


Art.-Nr.: 10.01.36.00090



VEE-RU 55x55 20 FL

Données techniques

Attribut	Valeur
Volume de flux nominal	20,000 m ³ /h
Longueur L1	55,00 mm
Diamètre extérieur D1	55,0 mm
Dmk	46,0 mm



Données de construction VEE-RU 55x55 20 FL

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L1	55,00 mm
Longueur L	55,00 mm
Diamètre extérieur D1	55,0 mm
d2	12,0 mm
Filetage G1	G 1/8"-F
Filetage G2	M4-M
Longueur du filetage LG2	7,7 mm
Dmk	46,0 mm

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.36.00090


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.36.00090

Art.-Nr.: 10.01.36.00090

**Données de commande des accessoires 10.01.36.00090**

Typ		num
Ventouse	RFBP 50 50 BA SPB2	10.01.45.00096
Ventouse	RFBP 100 58 BA SPB2	10.01.45.00091
Ventouse	RFBP 100 58 BA O10	10.01.45.00092
Ventouse	RFBP 120 120 BA SPB2	10.01.45.00085
Ventouse	RFBP 120 120 BA O10	10.01.45.00086

**Données de commande des pièces de rechange 10.01.36.00090**

Typ		num
Raccord rapide droit	STV-GE G1/4-AG 12	10.08.02.00208

