

Raccordo girevole

VEE-RU 55x55 20 FL




Art.-Nr.: 10.01.36.00090



Dati tecnici

Attributo	Valore
Portata nominale	20,000 m ³ /h
Lunghezza L1	55,00 mm
Diametro esterno D1	55,0 mm
Dmk	46,0 mm

VEE-RU 55x55 20 FL



Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L1	55,00 mm
Lunghezza L	55,00 mm
Diametro esterno D1	55,0 mm
d2	12,0 mm
Filettatura G1	G 1/8"-IG
Filettatura G2	M4-AG
Lunghezza della filettatura LG2	7,7 mm
Dmk	46,0 mm

Dati di costruzione VEE-RU 55x55 20 FL



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.36.00090



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.36.00090

Raccordo girevole

VEE-RU 55x55 20 FL



Art.-Nr.: 10.01.36.00090



Ordinare gli accessori dati 10.01.36.00090

Typ		codice articolo
Ventosa	RFBP 50 50 BA SPB2	10.01.45.00096
Ventosa	RFBP 100 58 BA SPB2	10.01.45.00091
Ventosa	RFBP 100 58 BA O10	10.01.45.00092
Ventosa	RFBP 120 120 BA SPB2	10.01.45.00085
Ventosa	RFBP 120 120 BA O10	10.01.45.00086



Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.36.00090

Typ		codice articolo
Raccordo a innesto diritto	STV-GE G1/4-AG 12	10.08.02.00208



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.36.00090